

MONITORAGGIO DEL CARICAMENTO DELLA FECCOLA DI PATATE

SPECIFICHE

Il cliente aveva l'esigenza di monitorare il riempimento dei vasi di vetro nei telescopi di carico. La feccola di patate sfusa crea un'atmosfera molto polverosa e inquinante, che rende difficile una misura affidabile.

SOLUZIONE

Il rilevatore a ultrasuoni della serie ROTONDO FR3000 soddisfa questi criteri richiesti. Ciò è reso possibile dall'elevata qualità del prodotto, dalla precisione di misura adattabile alle densità del materiale sfuso e da un'eccellente resistenza alla polvere. Grazie a questo progetto, la serie FR3000 è predestinata all'uso nella feccola di patate.



PRODOTTO



FR3000 funziona sotto vuoto

trasmettore per il caricamento

- Design compatto e costo inferiore al 50%

Informazioni tecniche